



52068989

Noodoproepsyst. oproeptoets +raam, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Bedrijfsspanning 24 - 24 V

##### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

##### Afmetingen

Hoogte 80,50 mm

Breedte 80,50 mm

Diepte 31 mm

Inbouwdiepte 15,80 mm

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

##### Teksten

Montagewijze Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Met controlelamp

##### Geschikt voor

S.x/B.x

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja