



52068989

Noodoproepsyst. oproeptoets +raam, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Afmetingen

Hoogte	80,50 mm
Breedte	80,50 mm
Diepte	31 mm
Inbouwdiepte	15,80 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Met controlelamp

Geschikt voor

Serie berker S.x/B.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja