



FR91E

Verdelers, Univers IP55, klasse I, 1400x300x275 mm

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	1400 mm
Breedte	300 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

##### Samenstelling

Aantal velden in de breedte	1
Aantal flensplaatopeningen	2

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

##### Samenstelling

Aantal verdelerrijen	9
----------------------	---

##### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

##### Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------

##### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----