




FR72E



Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x550x275

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|------------------|---------|
| Výška | 1100 mm |
| Šířka | 550 mm |
| Hloubka | 275 mm |
| Tloušťka bočnice | 1,50 mm |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|-----------------|
| Stupeň krytí IP | IP55 |
| Třída izolace | Třída izolace I |
| Typ uzamčení | Bez zámku |
| Mechanická odolnost IK | IK10 |

Vybavení

| | |
|------------------------------|---|
| Počet polí v šířce | 2 |
| Počet otvorů v desce příruby | 4 |

Instalace, montáž

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Montáž | Montáž na stěnu |
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |

Materiál

| | |
|----------|-------------------|
| Barva | Světle šedá |
| Kód RAL | 7035 |
| Povrch | Práškové lakování |
| Materiál | Ocel |

Vybavení

| | |
|-----------------------|---|
| Počet řad v rozvaděči | 7 |
|-----------------------|---|

Materiál

| | |
|------------------|-------|
| Povrchová úprava | Matná |
|------------------|-------|

Kryt, dveře

| | |
|-----------------------|----|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
| Počet zámků | 1 |
| Dveře/kryt průhledné | Ne |

Elektrický proud

| | |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 800 A |
|-----------------|-------|

Napětí

| | |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 690 - 690 V |
|------------------|-------------|

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|