



FR72S

**Coffret univers IP55 Classe II 1100x550x275**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1100 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	275 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,50 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	No

**Matières**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

**Équipement**

Nombre de rangées	7
-------------------	---

**Matières**

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	No
Type de porte	Porte simple

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

**Tension**

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----