



FR73S

universo IP55 altura 1100 largura 800 profundidade 275

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	1100 mm
Largura	800 mm
Profundidade	275 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

##### Segurança

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Equipamento

Número de secções	3
Número de aberturas da placa de flange	6

##### Instalação, montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Cinzentos-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

##### Equipamento

Número de filas	7
-----------------	---

##### Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

##### Tensão

Tensão nominal	690 - 690 V
----------------	-------------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----