



HWX006H

**Mando motor 415-450V AC 50/60Hz para interruptor de corte al aire HW1 (MO)**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	0,50 A
----------------------------	--------

**Tensión**

Tipo de alimentación de tensión	CA
Tensión asignada de aislamiento $U_i$	450 V
Resistencia a picos de tensión asignada ( $U_{imp}$ )	6000 V
Tensión circuito de mando en AC	415 - 450 V

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí