



Hwx006H

**Mando motor 415-450V AC 50/60Hz para interruptor de corte al aire HW1 (MO)**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada | 0,50 A |
|----------------------------|--------|

**Tensión**

|  |             |
|--|-------------|
| Tipo de alimentación de tensión                | CA          |
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 450 V       |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 6000 V      |
| Tensión circuito de mando en AC                | 415 - 450 V |

**Condiciones de uso**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
|-------------------------------|-------------|

**Frecuencia**

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Sostenibilidad**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Sin halógenos         | Sí |
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |