



80962373

Afdek. drukknopmodule, 2-v, I/O, berker K.5 edelstaal

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Materiaal

Kleur RVS

RAL-code 9022

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal RVS
Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 55,50 mm

Breedte 70,50 mm

Diepte 8 mm

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Opdruk Met opdruk "0 - 1"

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en
groepsimpulsdrukker 2-voudig

Geschikt voor

K.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja