



80962373

Tamba BP KNX K.x 2T c/BCU, I/O, Inox

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Materiais

Cor Aço inoxidável
 Código RAL 9022
 Acabamento Mate
 Material Aço inoxidável
Termoplástico
 Tratamento Envernizado

Dimensões

Altura 55,50 mm
 Largura 70,50 mm
 Profundidade 8 mm

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS
easy

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Texto

Impressão Com impressão "0 - 1"
 Modo de instalação Fixação com grampos
 Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos
 Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

Adequado para

K.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim
 Conformidade RoHs Sim