



80962375

**Afdek. drukknoopmodule, 2-v, I/O, berker K.1 antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Dubbel wip

**Materiaal**

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 55,50 mm

Breedte 70,50 mm

Diepte 8 mm

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus ETS  
easy

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Teksten**

Opdruk Met opdruk "0 - 1"

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en  
groepsimpulsdrukker 2-voudig

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja