




80962379

Afdek. drukkknopmodule, 2-v, I/O, berker K.1 polarwit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	55,50 mm
Breedte	70,50 mm
Diepte	8 mm

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Opdruk	Met opdruk "0 - 1"
Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja