Productdatablad
MWN204A



MWN204A

Automaat 3kA - C - 2P - 4A - 2MOD.

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	4 A
Nominale stroom -15°C	5 A
Nominale stroom -10°C	4,9 A
Nominale stroom -5°C	4,8 A
Nominale stroom 0°C	4,7 A
Nominale stroom 5°C	4,6 A
Nominale stroom 10°C	4,5 A
Nominale stroom 15°C	4,4 A
Nominale stroom 20°C	4,2 A
Nominale stroom 25°C	4,1 A
Nominale stroom 30°C	4 A
Nominale stroom 35°C	3,9 A
Nominale stroom 40°C	3,8 A
Nominale stroom 45°C	3,6 A
Nominale stroom 50 °C	3,5 A
Nominale stroom 55°C	3,3 A
Nominale stroom 60°C	3,2 A
Nominale stroom 65°C	3 A
Nominale stroom 70°C	2,9 A

Architectuur

Pooltype	2P
Curve	C

Capaciteit

Aantal modulen	2

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	3 kA

Installatie, montage

Aandraaimoment bovenste klem	2,80 - 2,80 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2,80 - 2,80 NM

Spanning

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1 - 35 mm^2
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders	1 - 25 mm^2
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele geleiders	1 - 25 mm^2
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek, voorstijve bedrading	1 - 35 mm^2
Doorsnede soepele geleider	1 - 25 mm^2
Doorsnede stijve geleider	1 - 35 mm^2

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	2,80 - 2,80 NM
Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect
Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	Schroefklem
360° montagepositie mogelijk	Ja

Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP20
Gebruiksvoorwaarden	
Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2	2
Stroombegrenzingsklasse I^2t	3
Vochtbestendigheid	Voor alle klimaten
Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
Vermogen	
Totaal vermogensverlies onder IN	3,80 W
Connectiviteit	
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Afmetingen	
Hoogte	83 mm
Breedte	35 mm
Diepte	70 mm
Duurzaamheid	
RoHS conform	Ja