



RED611X



Video-aftakking, 2-draads, DIN-rail

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 60 °C

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-----------	---------------------------------------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	0 - 0 mm ²
------------------	-----------------------

Funcities

Functie	Verdelen
---------	----------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja