



SVN131

## Індикатор LED 12/48 В, зелений

### Технічні характеристики

#### Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

#### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

#### Напруга

Номінальна напруга ізоляції $U_i$	250 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга $U_{imp}$	2000 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	12 - 48 V
Тип напруги живлення	AC/DC

#### Умови використання

Робоча температура	-20 - 50 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C

#### Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
---------------	-----------------

#### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 6 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.75 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,33 W
--	--------

#### Розміри

Висота	83 mm
Ширина	17,50 mm
Глибина	62 mm

#### Освітлення

Тип лампи	LED
-----------	-----

#### Під'єднання

Тип цоколя лампи	Виправити
------------------	-----------

#### Матеріали

Colour	Зелений
--------	---------

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

#### Потужність

Потужність на одну точку зарядки	0 kW
----------------------------------	------

#### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так