



SVN132

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΚΟΚΚΙΝΟ 12/48V

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	250 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	2000 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	12 - 48 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC/DC

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 50 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.75 - 6 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.75 - 10 mm ²

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	0,33 W
---	--------

Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	62 mm

Φωτισμός

Είδος λαμπτήρα	LED
----------------	-----

Σύνδεση

Τύπος υποδοχής λαμπτήρα	Σταθερό
-------------------------	---------

Υλικά

Χρώμα	Κόκκινο
-------	---------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Ισχύς

Ισχύς ανά σημείο φόρτισης	0 kW
---------------------------	------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι