



SVN132

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΚΟΚΚΙΝΟ 12/48V

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$	250 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$	2000 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	12 - 48 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC/DC

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 50 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.75 - 6 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.75 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	0,33 W
---	--------

#### Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	62 mm

#### Φωτισμός

Είδος λαμπτήρα	LED
----------------	-----

#### Σύνδεση

Τύπος υποδοχής λαμπτήρα	Σταθερό
-------------------------	---------

#### Υλικά

Χρώμα	Κόκκινο
-------	---------

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

#### Ισχύς

Ισχύς ανά σημείο φόρτισης	0 kW
---------------------------	------

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι