



14093502



Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E, IP55, біла, W.1

Технічні характеристики

Частота

Ширина частот передачі 500 - 500 MHz

Обладнання

Кількість виходів 1

Умови використання

Робоча температура -15 - 30 °C

Обладнання

З відкидною кришкою Так

Матеріали

Colour Полярна білизна

Матеріал Термопластик

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера UAE/IAE (ISDN)

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Розміри

Висота стрічки P-touch для поля маркування 12 mm

Тексти

Вихідний отвір З косим виходом під кутом 45°

Напруга Підходить для PoE+

Режим встановлення Для гвинтового кріплення
Без розпірних лап

Захист Із самозакривною пилозахисною кришкою перед
домкратом

Тип з'єднання З ріжучими клемами

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так