



80962383

Afdek. drukknoopmodule, 2-v, I/O, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 55,30 mm

Breedte 55,30 mm

Diepte 8,90 mm

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Opdruk Met opdruk "0 - 1"

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en
groepsimpulsdrukker 2-voudig

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja