



80962389

**Afdek. drukkнопodule, 2-v, I/O, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Dubbel wip

**Materiaal**

Kleur Polarwit  
 RAL-code 9010  
 Afwerking oppervlakte Glanzend  
 Materiaal Thermoplast  
 Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 55,30 mm  
 Breedte 55,30 mm  
 Diepte 8,90 mm

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus ETS  
easy

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Teksten**

Opdruk Met opdruk "0 - 1"  
 Montagewijze Klembevestiging  
 Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit  
 Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en  
groepsimpulsdrukker 2-voudig

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja  
 RoHS conform Ja