




80962399

Afdek. drukknopmodule, 2-v, I/O, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal RVS

Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 55,30 mm

Breedte 55,30 mm

Diepte 8,90 mm

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Opdruk Met opdruk "0 - 1"

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en
groepsimpulsdrukker 2-voudig

Geschikt voor

Serie berker S.x/B.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja