



80962399

**Tampa BP KNX S.x/B.x 2T c/BCU,I/O,br mt**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

**Materiais**

Cor Branco  
 Código RAL 9010  
 Acabamento Mate  
 Material Aço inoxidável  
Termoplástico  
 Tratamento Sem tratamento

**Dimensões**

Altura 55,30 mm  
 Largura 55,30 mm  
 Profundidade 8,90 mm

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado ETS  
easy

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz Sim

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Segurança**

Índice de proteção IP IP20

**Texto**

Impressão Com impressão "0 - 1"  
 Modo de instalação Fixação com grampos  
 Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos  
 Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

**Adequado para**

S.x/B.x

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim  
 Conformidade RoHs Sim