



RED614X



Videoverdeler 4-voudig, 2-draads, DIN-rail

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 2

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 60 °C

Materiaal

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

Aansluiting

Leidingdoorsnede 0 - 0 mm²

Functies

Functie Verdelen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja