




75143830



IP20

Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', пол.білизна, TS Sensor

Технічні характеристики

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Потужність

Поточне споживання	12,50 mA
--------------------	----------

Розміри

Вбудована глибина	24,20 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	27 mm
Висота	160 mm
Ширина	86 mm
Глибина	37,70 mm

Обладнання

Кількість точок керування	6
---------------------------	---

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes