



75143835



IP20

**TS Sensor, confort, 3 f, cristal, negro**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

**Funciones**

Con termostato de ambiente Sí

**Potencia**

Consumo de corriente 12,50 mA

**Dimensiones**

Profundidad del montaje 24,20 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 27 mm

Altura 160 mm

Anchura 86 mm

Profundidad 37,70 mm

**Equipo**

Número de puntos de activación 6

**Controles e indicadores**

Con indicador LED Sí

**Materiales**

Colour Negro

Código RAL 9005

Material Vidrio

Acabado de la superficie Brillante

**Pantalla**

Con visualizador No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado No

**Texto**

Función Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana  
Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal

Tipo de montaje Para montaje vertical

Temperatura Conexión adicional para sensor de temperatura externo  
Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador  
Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo

**Sostenibilidad**

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí