



75143850



IP20

**KNX-touch 3-v, berker R.3 glas, polarwit**

**Technische karakteristieken**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Funcies**

Met kamerthermostaat Ja

**Vermogen**

Stroomverbruik 12,50 mA

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	12,90 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	16 mm
Hoogte	152 mm
Breedte	81 mm
Diepte	23 mm

**Uitrusting**

Aantal bedieningspunten 6

**Bediening en signalisatie**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Materiaal	Glas
Afwerking oppervlakte	Glanzend

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Scherm**

Met display Nee

**Teksten**

Functie	Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de glasoppervlakken
Montagewijze	Voor verticale montage
Temperatuur	Extra aansluiting voor externe temperatuursensor Geïntegreerde temperatuursensor voor gebruik als regelaaruitbreidingseenheid Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object

**Duurzaamheid**

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja