




75143850



Teclado TouchS cf, 3 fases, R.3, bp

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Funciones

Con termostato de ambiente	Sí
----------------------------	----

Potencia

Consumo de corriente	12,50 mA
----------------------	----------

Dimensiones

Profundidad de montaje	12,90 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	16 mm
Altura	152 mm
Anchura	81 mm
Profundidad	23 mm

Equipo

Número de puntos de activación	6
--------------------------------	---

Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Material	Vidrio
Acabado de la superficie	Brillante

Pantalla

Con visualizador	No
------------------	----

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Texto

Función	Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal
Tipo de montaje	Para montaje vertical
Temperatura	Conexión adicional para sensor de temperatura externo Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo

Sostenibilidad

REACH – libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí