




75143855



IP20

Capteur tactile 6 postes Confort, KNX-R.3, verre noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

Puissance

Courant absorbé	12,50 mA
-----------------	----------

Dimensions

Profondeur de montage	12,90 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	16 mm
Hauteur	152 mm
Largeur	81 mm
Profondeur	23 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation	6
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matière	Verre
Finition de la surface	Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage	No
------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Textes

Function	Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
Mode d'installation	Pour montage vertical
Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui