




75143855



Teclado TouchS cf, 3 fases, R.3, ng

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Funciones

Con termostato de ambiente Sí

Potencia

Consumo de corriente 12,50 mA

Dimensiones

Profundidad de montaje 12,90 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 16 mm
Altura 152 mm
Anchura 81 mm
Profundidad 23 mm

Equipo

Número de puntos de activación 6

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Materiales

Colour Negro
Código RAL 9005
Material Vidrio
Acabado de la superficie Brillante

Pantalla

Con visualizador No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

Texto

Función Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana
Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal
Tipo de montaje Para montaje vertical
Temperatura Conexión adicional para sensor de temperatura externo
Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador
Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo

Sostenibilidad

REACH – libre de SVHC Sí
Conforme con RoHS Sí