




75143855



IP20

### Sensore touch triplo comfort KNX - Serie R.3 vetro nero

#### Caratteristiche tecniche

##### Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

##### Funzioni

Con termostato per ambienti

Sì

##### Potenza

Corrente assorbita

12,50 mA

##### Serie

Profondità di installazione

12,90 mm

Profondità delle scatole da incasso

16 mm

Altezza

152 mm

Larghezza

81 mm

Profondità

23 mm

##### Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento

6

##### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED

Sì

##### Materiali

Colore

Nero

Codice RAL

9005

Materiale

Vetro

finitura superficiale

Lucido

##### Acessori

Con campo per l'etichetta

No

##### Schermo

Con display

No

##### Testo

Funzione

Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane  
Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della  
superficie del vetro

Tipo di montaggio

Per installazione verticale

Temperatura

Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna  
Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione  
Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od  
oggetto di comunicazione esterno

##### Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free

Sì

Conformità ROHS

Sì