



75143855



IP20

**Touch-knapp, R.3, KNX, 3-vägs, glas, Svart**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Montering Infälld montering

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -5 - 45 °C

**Funktioner**

Med temperaturgivare Ja

**Ström**

Strömförbrukning 12,50 mA

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup	12,90 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	16 mm
Höjd	152 mm
Bredd	81 mm
Djup	23 mm

**Utrustning**

Antal manöverpunkter 6

**Kontroller och indikatorer**

Med LED-indikering Ja

**Material**

Färg	Svart
RAL-kod	9005
Material	Glas
Ytbehandling	Blank

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

**Skärm**

Med display Nej

**Text**

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalousifunktioner  
blockerande funktion för sensoravkänning t.ex. för rengöring av glasytan

Utförande För vertikal montage

Temperatur Extra anslutning för extern temperatursensor  
Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet  
Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa  
kommunikationsobjekt

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja