




75143855



IP20

## Touch-knapp, R.3, KNX, 3-vägs, glas, Svart

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Montering | Infälld montering |
|-----------|-------------------|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

#### Funktioner

|                      |    |
|----------------------|----|
| Med temperaturgivare | Ja |
|----------------------|----|

#### Ström

|                  |          |
|------------------|----------|
| Strömförbrukning | 12,50 mA |
|------------------|----------|

#### Dimensioner

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Inbyggnadsdjup                | 12,90 mm |
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 16 mm    |
| Höjd                          | 152 mm   |
| Bredd                         | 81 mm    |
| Djup                          | 23 mm    |

#### Utrustning

|                      |   |
|----------------------|---|
| Antal manöverpunkter | 6 |
|----------------------|---|

#### Kontroller och indikatorer

|                    |    |
|--------------------|----|
| Med LED-indikering | Ja |
|--------------------|----|

#### Material

|              |       |
|--------------|-------|
| Färg         | Svart |
| RAL-kod      | 9005  |
| Material     | Glas  |
| Ytbehandling | Blank |

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Skärm

|             |     |
|-------------|-----|
| Med display | Nej |
|-------------|-----|

#### Text

|            |                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion   | För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalousifunktioner<br>blockerande funktion för sensoravkänning t.ex. för rengöring av glasytan                                                     |
| Utförande  | För vertikal montage                                                                                                                                                                     |
| Temperatur | Extra anslutning för extern temperatursensor<br>Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet<br>Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa<br>kommunikationsobjekt |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |