



75143855



IP20

Скляний сенсор 3-канал, "Комфорт", чорний, TS Sensor R.3

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Функції

З регулятором кімнатної температури Так

Потужність

Поточне споживання 12,50 mA

Розміри

Вбудована глибина 12,90 mm
 Вбудовувані коробки прихованого монтажу 16 mm
 Висота 152 mm
 Ширина 81 mm
 Глибина 23 mm

Обладнання

Кількість точок керування 6

Елементи керування та індикатори

З LED індикацією Так

Матеріали

Colour Чорний
 Код RAL 9005
 Матеріал Скло
 Обробка поверхні Глянцевий

Екран

З дисплеєм Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Тексти

Функція Для вимикачів, кнопок, димерів і затворів
 Функція блокування поверхні датчика, наприклад, для очищення скляної поверхні
 Режим встановлення Для вертикального монтажу
 Температура додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури
 Вбудований датчик температури для роботи в якості модуля розширення контролера вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку

Sustainability

REACH-SVHC free Так
 Відповідність RoHS Так