



75143860



IP20

Capteur tactile 6 postes Confort, KNX-R.1, verre blanc polaire

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Puissance

Courant absorbé 12,50 mA

Dimensions

Profondeur de montage 12,90 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 16 mm

Hauteur 152 mm

Largeur 81 mm

Profondeur 23 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation 6

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Matière Verre

Finition de la surface Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Textes

Function Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store
Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour
le nettoyage de la surface en verre

Mode d'installation Pour montage vertical

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température
externe
Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant
que poste auxiliaire de régulateur
Mesure de température par capteurs de température internes ou
objet de communication externe

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui