



75143860



IP20

**KNX-touch 3-v, berker R.1 glas, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Funcies**

Met ruimtethermostaat Ja

**Vermogen**

Stroomverbruik 12,50 mA

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 12,90 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 16 mm

Hoogte 152 mm

Breedte 81 mm

Diepte 23 mm

**Samenstelling**

Aantal bedieningspunten 6

**Bediening en signalering**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Materiaal Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Scherm**

Met display Ja

**Teksten**

Funcie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties  
Blokkeerfuncie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de  
glasoppervlakken

Montagewijze Voor verticale montage

Temperatuur Extra aansluiting voor externe temperatuursensor  
Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als regelaar bijpost  
Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-  
object

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja