



75143860



IP20

Dotykový sensor 3-násobný komfort R.1 sklo, bílá

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Funkce

S prostorovým termostatem Ano

Výkon

Příkon 12,50 mA

Rozměry

Vestavěná hloubka	12,90 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	16 mm
Výška	152 mm
Šířka	81 mm
Hloubka	23 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů 6

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Materiál	Sklo
Povrchová úprava	Lesklý

Příslušenství

Popisové pole Ne

Obrazovka

S displejem Ano

Texty

Funkce Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie
Funkce blokování pro povrch snímače, např. pro účely čištění skla

Způsob montáže Pro svislou montáž

Teplota Doplnková přípojka pro externí čidlo teploty
Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu
Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směnicí RoHS Ano