



75143860



IP20

B. TOUCH SENSOR R.1 ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 6 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη	Ναι
---------------	-----

Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος	12,50 mA
---------------------	----------

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	12,90 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	16 mm
Ύψος	152 mm
Πλάτος	81 mm
Βάθος	23 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	6
--------------------------	---

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED	Ναι
----------------	-----

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Υλικό	Γυαλί
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό

Οθόνη

Με οθόνη	Ναι
----------	-----

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Λειτουργία	Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών λειτουργία κλειδώματος για την επιφάνεια του αισθητήρα, π.χ. για τον καθαρισμό της γυάλινης επιφάνειας
------------	---

Τρόπος εγκατάστασης	Για κάθετη τοποθέτηση
---------------------	-----------------------

Θερμοκρασία	Πρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για λειτουργία ως μονάδα επέκτασης ανιχνευτή Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας
-------------	---

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι