



75143865



IP20

**Скляний сенсор 3-канал, "Комфорт", чорний, TS Sensor R.1**

**Технічні характеристики**

**Установлення, монтаж**

Монтаж на Внутрішня установка

**Умови використання**

Робоча температура -5 - 45 °C

**Функції**

З регулятором кімнатної температури Так

**Потужність**

Поточне споживання 12,50 mA

**Розміри**

Вбудована глибина 12,90 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 16 mm

Висота 152 mm

Ширина 81 mm

Глибина 23 mm

**Обладнання**

Кількість точок керування 6

**Елементи керування та індикатори**

З LED індикацією Так

**Матеріали**

Colour Чорний

Код RAL 9005

Матеріал Скло

Обробка поверхні Глянцевий

**Екран**

З дисплеєм Так

**Акcesуари**

Має поле для маркування Ні

**Тексти**

Функція Для вимикачів, кнопок, димерів і затворів  
Функція блокування поверхні датчика, наприклад, для  
очищення скляної поверхні

Режим встановлення Для вертикального монтажу

Температура додаткове з'єднання для зовнішнього датчика  
температури  
Вбудований датчик температури для роботи в якості  
модуля розширення контролера  
Вимірювання температури за допомогою внутрішнього  
датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку

**Sustainability**

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так