



14377003

Tipke, sa crvenom indikacijom, K.5, aluminij mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Dupla tipka

Materijali

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Lakirano

Dimenzije

Visina 55 mm

Širina 71 mm

Dubina 25 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Da

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Taster Također za KNX aplikacije: taster, 2-struki i grupni taster, 2-struki

Pogodno za

K.x

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da