




14377004

Bilanciere doppio con lente Berker K.5 acciaio inox opaco, verniciato**Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

Materiali

Colore	Acciaio inox
Codice RAL	9022
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Acciaio inox Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato Verniciato

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	25 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Sì
--------------------------------------	----

Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì