



14377004

Wip 2-v, met lens, berker K.1/K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Materiaal

Kleur RVS
RAL-code 9022
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal RVS
Thermoplast
Oppervlakte behandeling Onbehandeld
Gelakt

Afmetingen

Hoogte 55 mm
Breedte 71 mm
Diepte 25 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20
Slagvastheid IK IK05

Teksten

Opdruk Zonder opdruk
Montagewijze Klembevestiging
Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en
groepsimpulsdrukker 2-voudig

Geschikt voor

K.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
REACH-SVHC vrij Ja
RoHS conform Ja