



14377004

**Tipke, sa crvenom indikacijom, K.5, nehrđajući čelik mat**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

Kontrolni/radni element Dupla tipka

**Materijali**

Boja Nehrđajući čelik

RAL kod 9022

Obrada površine Mat

Materijal Nehrđajući čelik  
Termoplastika

Obrada Neobrađeno  
Lakirano

**Dimenzije**

Visina 55 mm

Širina 71 mm

Dubina 25 mm

**Povezivost**

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

**Oprema**

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Da

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

**Tekst**

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Taster Također za KNX aplikacije: taster, 2-struki i grupni taster, 2-struki

**Pogodno za**

K.x

**Održivost**

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da