




14377004

Tipke, sa crvenom indikacijom, K.5, nehrđajući čelik mat

Tehničke karakteristike

Arhitektura

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kontrolni/radni element | Dupla tipka |
|-------------------------|-------------|

Materijali

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Boja            | Nehrdajući čelik                  |
| RAL kod         | 9022                              |
| Obrada površine | Mat                               |
| Materijal       | Nehrdajući čelik<br>Termoplastika |
| Obrada          | Neobrađeno<br>Lakirano            |

Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 55 mm |
| Širina | 71 mm |
| Dubina | 25 mm |

Povezivost

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta montaže | Montaža stezaljkama |
|---------------|---------------------|

Oprema

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Prozor za nadzor/izlaz za svetlo | Da |
|----------------------------------|----|

Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

Tekst

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Otisak            | Bez otiska/natpisa                                                    |
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom                                             |
| Rasvjeta          | Za nadzorni i krug rasvjete                                           |
| Taster            | Također za KNX aplikacije: taster, 2-struki i grupni taster, 2-struki |

Pogodno za

|            |  |
|------------|--|
| Berker K.x |  |
|------------|--|

Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |