



14377004

## Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Κ.5 ΙΝΟΧ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

#### Υλικά

Χρώμα Ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδικός RAL 9022

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Stainless steel  
Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο  
Βερνίκι

#### Διαστάσεις

Ύψος 55 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 25 mm

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφιγκτήρα

#### Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Ναι

#### Παρεκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK05

#### Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφιγκτήρα

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, διπλό, και ομαδικό μπουτόν πίεσης, διπλό

#### Κατάλληλο για

Κ.χ

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι