



16321404

B.Kwadrat/B.7 Płytką czoł. pokręt. reg. mech. łącz. czas. 0-15 min, alu mat, lak

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy
Lakierowany

Wymiary

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Głębokość 20 mm

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Dodatkowe informacje

Nadruk Z nadrukowanym symbolem skali czasu

Montaż Do mocowania śrubowego

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Osłona centralna

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak