



16321404

Накладка для механічних таймерів 0-15хв., алюміній В.х

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Матеріали

Colour	Алюміній
Код RAL	9006
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений Покриті лаком

Розміри

Висота	55,50 mm
Ширина	55,50 mm
Глибина	20 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Відбиток	З написом символу шкали часу
Режим встановлення	Для гвинтового кріплення

Ідентифікація

Схема монтажу Центральна кришка

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так