




EE840



Czujnik ruchu 360 stopni Standard IP55 biały

Właściwości techniczne

Wykrywanie

Kąt detekcji	360 - 360
Typ czujnika	Czujnik ruchu

Ustawienia

Zwłoczny	5 S - 15 Min
----------	--------------

Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Wymiary

Szerokość	91 mm
Zakres głębokości wbudowania	0 mm
Zalecana wysokość montażu	2,50 - 2,50 m

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

Materiały

Kolor	Biały
Materiał	Tworzywo sztuczne

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
------------------------------------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

Dodatkowe informacje

Funkcja	Możliwość stosowania jako urządzenie samodzielne, główne lub rozszerzenie
Montaż	Do montażu na ścianach i sufitach, montaż w narożnikach za pomocą adaptera
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak