



EE840



**Detector mov. 360° IP55 br**

**Características técnicas**

**Deteção**

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Ângulo de deteção	360 - 360

**Modo de configuração**

Temporização	5 S - 15 Min
--------------	--------------

**Iluminação**

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Dimensões**

Largura	91 mm
Profundidade da montagem	0 mm
Altura recomendada de montagem	2,50 - 2,50 m

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C
------------------------------	-------------

**Materiais**

Cor	Branco
Material	Plástico

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

**Instalação, montagem**

Montagem	Montagem à superfície
Adequado para utilização no exterior	Sim

**Texto**

Função	Pode ser utilizado isolado ou ligado em rede
Modo de instalação	Para montagem na parede e no teto, instalação em canto com adaptador
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim