




EE840



Detector mov. 360° IP55 br

Características técnicas

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Ângulo de deteção	360 - 360

Modo de configuração

Temporização	5 S - 15 Min
--------------	--------------

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensões

Largura	91 mm
Profundidade da montagem	0 mm
Altura recomendada de montagem	2,50 - 2,50 m

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C
------------------------------	-------------

Materiais

Cor	Creme
Material	Plástico

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
Adequado para utilização no exterior	Sim

Textos

Função	Pode ser utilizado isolado ou ligado em rede
Modo de instalação	Para montagem na parede e no teto, instalação em canto com adaptador
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim