




EE841



## Bewegingsmelder Basic PIR 360°, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Detectie

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Detectiehoek      | 360 - 360       |
| Uitvoering sensor | Bewegingssensor |

#### Instellingen

|                |              |
|----------------|--------------|
| Tijdvertraging | 5 S - 15 Min |
|----------------|--------------|

#### Verlichting

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Afmetingen

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Breedte                  | 91 mm         |
| Aanbevolen montagehoogte | 2,50 - 2,50 m |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

#### Materiaal

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kleur     | Antraciet |
| Materiaal | Kunststof |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
|--------------------------------------------|------|

#### Installatie, montage

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gemonteerd op               | Oppervlaktemontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja                 |

#### Teksten

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                                      |
| Functie       | Als los apparaat, hoofdapparaat of bijpost te gebruiken |
| Montagewijze  | Voor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter   |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |